



Beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Artikelklasse	42B

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.

Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 25 mm
Kalibratie	B1
Aflezing	0,01 mm
Meettrommel-Ø	20,5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Norm	DIN 863
Gevoeligheidsratel	ja

Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100
KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25