



Beugelschroefmaat, Meetbereik: 25-50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	420430 25-50
GTIN	4062406237714
Artikelklasse	42B

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.

Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchromd.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Kalibratie	B2
Meetbereik	25 - 50 mm
Meettrommel-Ø	20,5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Norm	DIN 863
Gevoeligheidsratel	ja

Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 25 mm	421100 25
-----------------------------------	-----------