

**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 50-75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420430 50-75
GTIN	4062406237721
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Meettrommelindeling	1/50 mm
Kalibratie	B2
Meettrommel-Ø	20,5 mm
Aflezing	0,01 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Meetbereik	50 - 75 mm
Norm	DIN 863
Gevoeligheidsratel	ja

Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100
DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 50 mm	421100 50
-----------------------------------	-----------