



## Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken en niet-roterende spindel, Meetbereik: 0-25mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	423005 0-25
GTIN	4062406237752
Artikelklasse	42B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Met geharde meetschotels met groot oppervlak. Gesmede en gelakte beugel.  
Uitvoering met niet-roterende spindel.

**Toepassing:**

Voor het meten van de tandwijdtes van rechte en schroeftandwielen vanaf module 0,8.

**Levering:**

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

### Technische beschrijving

Meetschotel-Ø	19,5 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B1
Spindel-Ø	8 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Parallelliteit van de meetvlakken	5 µm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Norm	DIN 863

Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100