

**Garant****Snijplaat, G: G1.1/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142050 G1.1/2
GTIN	4062406235987
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Toepassing:**

**Voor cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gangen per inch: 11

Schroefdraad-Ø: 47,8 mm

Buiten-Ø: 90 mm

Hoogte: 22 mm

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø	90 mm
Gangen per inch	11
Snijrichting	rechts
Tolerantieklasse	A

Draadafmeting	G1.1/2
Schroefdraad-Ø	47,8 mm
Hoogte	22 mm
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 24231
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		