

Garant**Waterpomptang met tandfijninstelling, zwart, Totale lengte: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	706001 250
GTIN	4062406238988
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Doorgestoken scharnier met beveiliging tegen afklemmen van de vingers. **Fijninstelling** door te drukken op een geveerde knop, daardoor is ook snel instellen direct bij het werkstuk mogelijk. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend. Extra tegenlopende vertanding in het achterste bekgedeelte voor agressief vastpakken. Oppervlak mangaangefosfateerd, bekken gepolijst. Ergonomisch vormgegeven armen met kunststof antislipbekleding.

Norm:**DIN ISO 8976****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

Spanwijdte voor zeskant	46 mm
totale lengte	250 mm
Aantal standen fijninstelling	25
Spanwijdte voor pijpen	2 inch
Oppervlak	mangaangefosfateerd, bekken gepolijst
Norm	DIN ISO 8976
Uitvoering bekken	gegroefde, vertande grijpbekken
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

vonkvrij	nee
Snelverstelling	ja
Mogelijkheid voor fijninstelling	ja
Zelfklemmend	ja
Beveiliging tegen afklemmen	ja
Producttype	Pijp- en waterpomptang