

**Garant****Schijf- / zaagfrees met schroefdraad Staal breedte  $a_p= 1,5$  mm,  $\varnothing D$ : 63/4mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	218416 63/4
GTIN	4062406238605
Artikelklasse	21P

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

Speciaal voor gebruik in diepe holtes.

**Toepassing:**

Voor het groef- en doorfreesen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

Schijf- / zaagfrees tot  $\varnothing D = 200$  mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

## Technische beschrijving

$\varnothing D_2$	29 mm
Totale lengte $L_{tot}$ voor $a_p$ 2,2 mm	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Aantal snijkanten Z	4
Maximale insnijdiepte $a_{e\max}$	15,75 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	63 mm
Opnamedraad M	M16
geschikte wisselplaat	XC.. 1113
Totale lengte $L_{\text{tot}}$ voor $a_p$ 1,5 mm	33,4 mm
Breedte $a_p$	1,5 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees