

**Garant****Schijf- / zaagfrees met schroefdraad HSS breedte ap= 2,2 mm, Ø D: 50/4mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	218417 50/4
GTIN	4062406239411
Artikelklasse	21P

## Omschrijving

### Uitvoering:

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

Speciaal voor gebruik in diepe holtes.

### Toepassing:

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

### Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

### Opmerking:

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

## Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Opnamedraad M	M12

Totale lengte $L_{\text{tot.}}$ voor $a_p$ 2,2 mm	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Totale lengte $L_{\text{tot.}}$ voor $a_p$ 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e \text{ max}}$	12,75 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1119
Breedte $a_p$	1,5 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees