

Garant**Stanggripper, max. werkstuk-Ø: 65mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319711 65
GTIN	4062406239169
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Nieuw stanggripperconcept – maakt grijpen mogelijk aan zowel de zijkant als de voorzijde.
- Maakt automatisch gebruik gedurende machinebedrijf resp. programma mogelijk met hydraulische gripperbediening via koelvloeistofdruk (3 – 50 bar).
- Hoogwaardige componenten: geëloxeerd aluminium basisdeel, slijtcomponenten van gehard, staal en geslepen resp. hard bewerkt.
- Uniek mechanisme met dubbele kogelgeleiding resp. dubbelstelenprincipe voor maximale slijtvastheid en hantering van hoge werkstukgewichten (trek 26 kg, slag 16 kg).

Voordeel:

- Geen krassen op het onderdeel (ook grijpen van bewerkte delen).
- Zijdelings grijpen – gripper kan extreem dicht naar de klauwplaat worden bewogen.
- Bewegen van hoge gewichten.
- Extreem flexibel – via verschillende schroefadapters kan de gripper zowel voor VDI- als BMT-revolvers worden gebruikt. Bekaansluiting 1/16 inch × 90°, hierdoor kunnen ook standaardopzetbekken worden gebruikt. (BMT alleen met boorstanghouder)
- Druk en daardoor houdkracht gedeeltelijk instelbaar (75 – 100%).
- Uiterst onderhoudsarm.

Toepassing:

Natrekken van de stang in de machine, o.a. voor machines zonder stanglader. Automatisch uitnemen van de voltooide onderdelen en overdracht van hoofdspindel naar tegenspindel mogelijk. Spanbereik (met bekken nr. 319718) 8 – 65 mm.

Accessoires:

Adapter nr. 319713; 319714; 319716 en opzetbekken nr. 319718.

Opmerking:

Voor programmeringsinstructies zie gebruiksaanwijzing.

Technische beschrijving

Lengte	90 mm
Breedte	46 mm
Hoogte	85,6 mm
Producttype	Stanggrijper

Accessoires

Opzetbekken voor stanggrijper Spanbereik ALU mm	319718 ALU
Opzetbekken voor stanggrijper Spanbereik 20-45 mm	319718 20-45
VDI-adapter voor stanggrijper Type 40	319714 40
VDI-adapter gebogen voor stanggrijper Type 40-A	319716 40-A
VDI-adapter gebogen voor stanggrijper Type 30-A	319716 30-A
Stanggrijperadapter Schacht-Ø D1 32 mm	319713 32
Opzetbekken voor stanggrijper Spanbereik 8-20 mm	319718 8-20
VDI-adapter voor stanggrijper Type 30	319714 30
Opzetbekken voor stanggrijper Spanbereik 45-65 mm	319718 45-65