

Garant**VC.T 160404, Soort: HB730-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 261458 HB730-1 |
| GTIN | 4062406239480 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

VC.T 160404 HB730-1 Soort: HB730-1
Spaanbreker: XUM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,4 - 4 mm
Voeding f : 0,15 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 25 - 175 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 25 - 175 m/min |
| Soort | HB730-1 |
| Snijmateriaal | HM |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 |
| Voeding f | 0,15 - 0,25 mm/omw, |
| Coating | Nano-PVD |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,4 - 4 mm |
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| ISO-code wisselplaat | VCMT 160404 |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Hoofdtoepassing | UNI |
| Spaanbreker | XUM |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |