

Garant**DC.T 070202, Soort: HB730-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260449 HB730-1
GTIN	4062406239473
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCGT 070202
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,4 - 3,3 mm
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Soort	HB730-1
Snedecndities	licht onderbroken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	35 - 230 m/min
Coating	Nano-PVD
Spaanbreker	XUM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	UNI
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien