


Garant**CNMG 120404, Soort: HB730-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250156 HB730-1
GTIN	4062406239459
Artikelklasse	21G

Omschrijving

Technische beschrijving

Soort	HB730-1
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoofdtoepassing	UNI
Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Coating	Nano-PVD
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	35 - 230 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	licht onderbroken

Spaanbreker	XUM
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien