

**Garant****Snijplaat-basishouder met lengtecompensatie cilindrisch, Schacht-ØD1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319790 25
GTIN	4062406239831
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Cilindrische schacht.

Robuuste houder, alle functievlakken gehard en geslepen. Lengtecompensatie op trek en druk voor het maken van gekalibreerde buitendraden. Opname van standaard DIN-snijplaat (ronde uitvoering).

**Voordeel:**

- **Kostenreductie door het modulaire systeem.**
- **Alle wisselinzetstukken passen in de basishouder.**
- **Nauwkeurig, ook bij lange schroefdraden.**
- **Hoge schroefdraadkwaliteit.**

**Toepassing:**

Aanbrengen van buitendraad door middel van beitel. Toepassing voornamelijk op draaibanken, maar ook geschikt voor freesmachines.

**Accessoires:**

Snijplaatadapter nr. 319795.

**Technische beschrijving**

Lengte L	47,2 mm
Lengtecompensatie druk	4 mm

Lengtecompensatie trek	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	71 mm
Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Producttype	Snijplaathouder

## Accessoires

SnijplaatadapterWisselinzetstuk Voor schroefdraad M7-M9	319795 M7-M9
SnijplaatadapterWisselinzetstuk Voor schroefdraad M3-M6	319795 M3-M6
SnijplaatadapterWisselinzetstuk Voor schroefdraad M10	319795 M10
SnijplaatadapterWisselinzetstuk Voor schroefdraad M12-M14	319795 M12-M14