

Garant**Snijplaatadapter Wisselinzetstuk, Voor schroefdraad: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319795 M10
GTIN	4062406239879
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Adapter voor de opname van snijplaten volgens DIN EN 22568 (ronde uitvoering).

T.b.v.:

Snijplaat-basishouder nr. 319790; 319793.

Opmerking:

Maximale draaddiepte 47 mm.

Technische beschrijving

Lengte L	16 mm
Ø D ₂	30 mm
Producttype	Snijplaathouder

Accessoires

Snijplaat-basishouder met lengtecompensatieVDI Schacht-ØD1 40 mm	319793 40
--	-----------

Snijplaat-basishouder met lengtecompensatiecilindrisch
Schacht-ØD1 25 mm

319790 25

Snijplaat-basishouder met lengtecompensatieVDI Schacht-
ØD1 30 mm

319793 30