

**Garant**
**eco-Gereedschapsopname vorm B8 radiaal, links, lang, Schacht-Ø d1: 30mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	319093 30
GTIN	4062406240745
Artikelklasse	31V

## Omschrijving

### Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

### Toepassing:

Hoofdzakelijk voor uitwendige bewerking.

### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Vorm: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 65 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

## Technische beschrijving

b <sub>2</sub>	65 mm
----------------	-------

Schacht-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
h <sub>6</sub>	35 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
h <sub>5</sub>	38 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname