

**Garant****eco-Gereedschapsopname vorm B7 radiaal, rechts, lang, Schacht-Ø d1: 30mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	319091 30
GTIN	4062406240721
Artikelklasse	31V

## Omschrijving

**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

**Toepassing:**

Hoofdzakelijk voor uitwendige bewerking.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Vorm: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 65 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

## Technische beschrijving

Schacht-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
--------------------------	-------

$l_1$	22 mm
$l_2$	40 mm
$b_1$	100 mm
$h_6$	35 mm
$h_1$	20 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
$h_2$	29 mm
$h_5$	38 mm
$b_2$	65 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsoopname