

**Pijplaspriptang, Totale lengte: 280mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	709501 280
GTIN	4062406241070
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Uitvoering:**

U-vormige grijpbekken. De bovenste grijpbekken zijn echter prismavormig afgeschuind; dit betekent een veilige driepuntsaanslag bij het spannen van pijpmateriaal. Stabiel tanglichaam van verenstaal. Tang geheel vernikkeld.

**Toepassing:**

Voor het centrisch spannen bij het lassen van pijpen of ronde staven.

**Materiaal:**

Grijpbekken van chroom-vanadiumstaal.

**Reservedeel:**

Reserveveer nr. 708301 maat 10.

**Technische beschrijving**

Spanwijdte voor pijpen	2/5 – 2.3/4 inch
Spanwijdte voor pijpen	10 - 70 mm
totale lengte	280 mm
Spanwijdte a	90 mm
bovenste grijpbek	prismavormig
Uitvoering bekken	U-vorm - prismavormig
Oplegvlak	Driepuntsaanslag
Materiaal tang	Verenstaal

Materiaal grijpbekken	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	vernikkeld
Producttype	Griptang

---

## Accessoires

Veer Type 10	708301 10
--------------	-----------