

Garant**Schuurweefsel (A) robuust, zeer flexibel, 230×280 mm, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	556790 120
GTIN	4045197807779
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Dicht geweven, katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Zeer goede hechting van de korrel, **zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd**.
Velgrootte 230×280 mm.

Zeer **robuust en flexibel schuurweefsel** (olie- en petroleumbestendig). Past zich ideaal aan de werkstukgeometrie aan. Kan in de lengterichting kaarsrecht worden gescheurd, zonder te rafelen.

Toepassing:

Universeel toepasbaar, voornamelijk voor handmatig schuren (voor rubber schuurblok zie nr. 557600).

Technische beschrijving

Korrelgrootte	120
Fijnheidsgraad	middel
Slijpmiddel	Korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurblad breedte	280 mm
Schuurblad lengte	230 mm
Productnaamattribuut	230×280 mm

Producttype

Schuurlinnen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Rubber schuurblok	557600
Stalen opspanplaat	556950