

**Garant****Schuurweefsel (A) robuust, zeer flexibel, 230×280 mm, Korrelgrootte: 150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	556790 150
GTIN	4045197807786
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dicht geweven, katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Zeer goede hechting van de korrel, **zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd**.  
Velgrootte 230×280 mm.

Zeer **robuust en flexibel schuurweefsel** (olie- en petroleumbestendig). Past zich ideaal aan de werkstukgeometrie aan. Kan in de lengterichting kaarsrecht worden gescheurd, zonder te rafelen.

**Toepassing:**

Universeel toepasbaar, voornamelijk voor handmatig schuren (voor rubber schuurblok zie nr. 557600).

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	150
Fijnheidsgraad	middel
Slijpmiddel	Korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurblad breedte	280 mm
Schuurblad lengte	230 mm
Productnaamattribuut	230×280 mm

Producttype

Schuurlinnen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Rubber schuurblok	557600
Stalen opspanplaat	556950