

Garant**Weldonhouder met HM-bus en koelkanaalboringen, SK 40 A = 100, Span-
ØD1: 20 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 300236 20 |
| GTIN | 4062406241230 |
| Artikelklasse | 31P |

Omschrijving**Uitvoering:**

Weldon-opname met in de spanboring geplaatste precisie-HM-bus. Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Met afsluitbare koelkanaalboringen.

Voordeel:

- **Verhoogde stabiliteit van de spanhouder.**
- **Reproduceerbare rondloopnauwkeurigheid.**
- **Rustige, homogene verspaningsgeluiden.**
- **Langere standtijden van het gereedschap.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Buiten-Ø D: 52 mm

Reservespanschroef nr. 309900: 20

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-------|
| Buiten-Ø D | 52 mm |
| Reservespanschroef nr. 309900 | 20 |
| Span-Ø D ₁ | 20 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Opname | SK 40 A = 100 |
| Norm | DIN 6359 |
| Opnamenorm | DIN 69871 |
| Opnamenorm | DIN 69871 |
| Vorm | ADB |
| Koelkanaalboring | afsluitbaar |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Weldonhouder |