

**Garant****Weldonhouder met HM-bus en koelkanaalboringen, SK 40 A = 100, Span-  
ØD1: 16 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300236 16
GTIN	4062406241223
Artikelklasse	31P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Weldon-opname met in de spanboring geplaatste precisie-HM-bus. Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Met afsluitbare koelkanaalboringen.

**Voordeel:**

- **Verhoogde stabiliteit van de spanhouder.**
- **Reproduceerbare rondloopnauwkeurigheid.**
- **Rustige, homogene verspaningsgeluiden.**
- **Langere standtijden van het gereedschap.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Buiten-Ø D: 48 mm

Reservespanschroef nr. 309900: 16

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Reservespanschroef nr. 309900	16
Buiten-Ø D	48 mm

Opname	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	DIN 69871
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder