

**Garant****Aangedreven gereedschap radiaal, TOEM-strip, ER25, Type: 30-25-LIKD****Bestelgegevens**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bestelnummer  | 319939 30-25-LIKD |
| GTIN          |                   |
| Artikelklasse | 31W               |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor gebruik op alle **DMG Gildemeister CTX** CNC-draaibanken met **Sauter**-revolver. Aandrijfkoppeling **DIN 5480**. Spannen van gereedschappen in het aangedreven gereedschap via ER-spantang met buitenliggende moer of snelwisselsysteem VARIA VX onder licentie van EWS. Externe buitenkoeling via KM-buis, interne koeling door gereedschap centraal door de spindel.

Maximaal toerental 8000 min<sup>-1</sup>.

Gebruik op **sterrevolver**. Linkse uitvoering, d.w.z. bewerking richting hoofdspindel.

Overbrenging 1:1. Uitvoering met inwendige koeling (intern) max. 70 bar.

Aanslagstrip (42,5-TOEM).

Uitvoering IKD – Met keramische afdichtset, druk tot 70 bar, volledig droogloopgeschikt.

**Voordeel:**

- **Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.**
- **Proceszekerheid en duurzaamheid door hoogwaardige componenten.**
- **Overbrenging van hoge draaimomenten.**
- **100% controle – elk aangedreven gereedschap wordt aan een inloopprogramma onderworpen.**
- **Inwendige koeling: speciaal ontwikkelde en gepatenteerde afdichting.**

**Toepassing:**

Zo veel mogelijk verspaningsstappen in een opspanning. Bij gebrek aan plaats (beschikbare spanplaatsen) in de revolver.

**T.b.v.:**

DMG Gildemeister CTX. Gedeeltelijk Emco, Hardinge, Monforts, Scherer enz. met DIN 5480.

**Levering:**

Aangedreven gereedschap voor spantang: incl. spanmoer en haaksleutel. Aangedreven gereedschap VARIA VX: incl. spansleutel.

#### Accessoires:

Passende Varia VX-inzetstukken nr. 319802 – 319888, ER-snelwisseladapters nr. 319761 – 319781, ER-spantangen nr. 308941 – 309878, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745.

#### Opmerking:

- **Andere typen aandrijvingen (bijv. DIN 5482), overbrengingen, afmetingen, BMT enz. op aanvraag: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **Gereedschappen met interne koeling (IK) geen droogloop bij standaardafdichting, koelmiddelfiltering < 50 µm.**
- **Aanbeveling: Uitvoering VARIA VX met een draaimomentgereedschap (max. 6 Nm) bedienen.**
- **Voor zware freeswerkzaamheden wordt op aanvraag een variant met conisch rollager aanbevolen.**

## Technische beschrijving

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| b <sub>1</sub>         | 67 mm                   |
| Koeling                | intern                  |
| x                      | 100 mm                  |
| l <sub>1</sub>         | 126 mm                  |
| b <sub>2</sub>         | 59,5 mm                 |
| h <sub>1</sub>         | 64 mm                   |
| Opname                 | ER25                    |
| VDI-grootte            | 30                      |
| Gereedschapsopspanning | ER25                    |
| Producttype            | Aangedreven gereedschap |

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Varia spantanghouder VARIA VX4 voor ER-spantang-maat 25 | 319804 25 |
| Varia spantanghouder VARIA VX3 voor ER-spantang-maat 25 | 319802 25 |