

**Garant**

**Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel, 40 mm×50 m,  
Korrelgrootte: 40**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	556965 40
GTIN	4045197808233
Artikelklasse	51E

## Omschrijving

### Uitvoering:

Dicht geweven, robuust en **zeer flexibel** katoenweefsel (bestand tegen olie en petroleum) met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Ideale aanpassing aan de werkstukgeometrie. **Zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd.**

**Spaarrol in praktische dispenser** met zichtopening voor snelle herkenning van de vulling en met een hoogwaardig afscheurmes.

### Toepassing:

**Ideaal voor metaal.** Ook geschikt voor hout- en lakbewerking.

## Technische beschrijving

Korrelgrootte	40
Fijnheidsgraad	grof
Diepte dispenser	312 mm
Hoogte dispenser	312 mm

Slijpmiddel	Korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Spaarrollen breedte	40 mm
Spaarrollen lengte	50 m
Productnaamattribuut	40 mm×50 m
geïntegreerd afscheurmes	ja
Producttype	Schuurlinnen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		