

Garant**Magnetische gripper, Ø D: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	358711 80
GTIN	4062406241773
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Geoptimaliseerd en veilig arbeidsproces.
- Antibotsingssysteem bij het aanlopen dankzij drukveerveiligheidsweg van 10mm.
- Door vervanging van de wisselplaten kunnen individuele werkstukgeometrieën losgemaakt, getransporteerd en neergelegd worden.
- Machinelooptijden zonder langere onderbrekingen.
- Hoge efficiëntie dankzij geoptimaliseerde benutting.
- Duidelijk minder contaminatie door olienevels.
- Maakt onbemand gebruikmogelijk.
- Reduceert het risico van letsel.
- Toepasbaar in alle gangbare Weldonopnames.

Toepassing:

Gereedschap voor het optillen en losmaken van ferromagnetische werkstukken. Activering van de magneet door middel van koelvloeistof (IK) of perslucht. Vormgebonden transport van het bewerkte werkstuk via de tegencontour van de wisselplaat naar de gewenste neerlegplaats in de machineruimte.

Levering:

Inclusief een wisselplaat 358716 met hoogte 20 mm. Inclusief veer en spanschroef voor Weldonhouder.

Technische beschrijving

Ø D ₁	20 mm
Ø D	80 mm
Hoogte H ₂	48,5 mm
Hoogte H ₃	12 mm
Hoogte H ₁	98,5 mm
Magneet-Ø	10 mm
Magneethoudkracht	4,5 kg
Bedrijfstype	Koelsmeermiddel
Bedrijfstype	Perslucht
Maximale werkdruk	50 bar
minimale werkdruk	30 bar
Producttype	Magnetische grijper

Accessoires

Wisselplaat voor magneetgrijper, PA Ø / hoogte 80/20 mm	358716 80/20
Wisselplaat voor magneetgrijper, PA Ø / hoogte 80/40 mm	358716 80/40
Wisselplaat voor magneetgrijper, aluminium Ø / hoogte 80/20 mm	358717 80/20
Wisselplaat voor magneetgrijper, aluminium Ø / hoogte 80/40 mm	358717 80/40