

Garant**Wisselplaat voor magneetgrijper, aluminium, Ø / hoogte: 80/40mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 358717 80/40 |
| GTIN | 4062406241872 |
| Artikelklasse | 31V |

Omschrijving**Uitvoering:**

Wisselplaat in aluminium.

Toepassing:

Aanbrengen van de tegencontour van het voltooide werkstuk voor vormgebonden afdraaien (max. 50 omw./min.) en het transport van het onderdeel. Verbinding met de magneetgrijper via 4 schroeven.

Opmerking:

De wisselplaten kunnen ook zelf worden vervaardigd. Naast de verspanende plaatsing van werkstukgeometrieën kunnen ook additieve drukmethodes worden toegepast.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Ø D ₁ | 80 mm |
| Hoogte H ₁ | 40 mm |
| Ø D ₂ | 50 mm |
| Hoogte H ₂ | 27 mm |
| Producttype | Magnetische grijper |

