

Garant**Wisselplaat voor magneetgrijper, PA, Ø / hoogte: 120/40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	358716 120/40
GTIN	4062406241834
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Wisselplaat in polyamide PA6.

Toepassing:

Aanbrengen van de tegencontour van het voltooid werkstuk voor vormgebonden afdraaien (max. 50 omw./min.) en het transport van het onderdeel. Verbinding met de magneetgrijper via 4 schroeven.

Opmerking:

De wisselplaten kunnen ook zelf worden vervaardigd. Naast de verspanende plaatsing van werkstukgeometrieën kunnen ook additieve drukmethodes worden toegepast.

Technische beschrijving

Ø D ₁	120 mm
Ø D ₂	90 mm
Hoogte H ₂	27 mm
Hoogte H ₁	40 mm
Producttype	Magnetische grijper

