

**Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, HSK-A 100, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307517 10
GTIN	4062406242060
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

- Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).
- Voor boren, ruimen en frezen.

Accessoires:

Reduceerhulzen 302135 – 302187, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.

Opmerking:

A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!

Technische beschrijving

Verstelafstand V	10 mm
Ø D ₂	30 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Schroefdraad M	M8×1
Buiten-Ø D	50 mm
L ₃	42 mm

Span-Ø D ₁	10 mm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	DIN 69882-7
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Cilindrische reinigerKunststof Pen-Ø 10 mm	343720 10
--	-----------