

Garant
Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 40 A = 200, Doorn-Ø d1: 40 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	301075 40
GTIN	4062406242138
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- Vanaf span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Conische schacht, verstelbare tap en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Korte uitlading.
- Groter kraagcontactvlak.
- Met Balluff-chip-boring.
- Met 4 koelkanaalboringen.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Buiten-Ø D: 89 mm

Freesdoornlengte L₄: 27 mm

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861: 40

Geschikte speciale sleutel nr. 309840: 40

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₄	27 mm
Buiten-Ø D	89 mm

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Doorn-Ø d ₁	40 mm
Opname	SK 40 A = 200
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname