

Garant**Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 50 A = 200, Doorn-Ø d1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301154 32
GTIN	4062406242169
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Korte uitlading.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Met 4 koelkanaalboringen.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Technische beschrijving

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32
Afkoppellengte A-maat	200 mm
Doorn-Ø d ₁	32 mm
Freesdoornlengte L ₄	24 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32

Buiten-Ø D	78 mm
Span-Ø D ₁	32 mm
Opname	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname