

**Fijn crêpeplakband, set, naturel, Breedte x lengte (mm x m): 24X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083769 24X50
GTIN	4062406242244
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.

Licht crêpe afplakband, met goede kleefkracht voor kortdurend afplakwerk op gladde ondergronden binnen. Temperatuurbestendig tot 60°C.

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Lijm: Natuurrubber

Dikte: 0,14 mm

Aantal tapes: 9

Technische beschrijving

temperatuurbestendig tot	60 °C
Kleur	naturel
Dragermateriaal	Crêpe
Toepassing	Bundelen

Toepassing	Maskeren
Toepassing	Afplakken
Toepassing	Fixeren
Trekvastheid	3 N/mm
Lijm	Natuurrubber
Minimale houdbaarheid	12 maand
Lengte	50 m
Rekbaarheid	10 %
Dikte	0,14 mm
Kleefkracht op staal	0,32 N/mm
Type plakband	eenzijdig
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Liner aanwezig	nee
Breedte	24 mm
Opslagtemperatuur	20 °C
Aantal tapes	9
Producttype	Plakband