



Weefselversterkt plakband, zilver, Breedte x lengte (mm x m): 48X50



Bestelgegevens

Bestelnummer	083765 48X50
GTIN	4062406241001
Artikelklasse	02A

Omschrijving

Uitvoering:

Weefselband met hotmelt lijm voor eenvoudige plak- en reparatiewerkzaamheden. Dankzij PE-laminering ook waterafstotend. Toepasbaar bij een groot aantal afdek- en plakwerkzaamheden. Speciaal voor toepassingen met hoge eisen aan de scheurvastheid. Gemakkelijk af te wikkelen, af te scheuren en bovendien slijtvast.

Gebruiksduur binnen en buiten tot 2 weken.

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Type plakband: eenzijdig

Lijm: Synthetisch rubber

Dikte: 0,17 mm

Technische beschrijving

temperatuurbestendig tot	75 °C
Kleur	zilver
Dragermateriaal	Weefsel

Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Trekvastheid	3,5 N/mm
Lijm	Synthetisch rubber
Breedte	48 mm
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Fixeren
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Verpakken
Toepassing	Vastplakken
Lengte	50 m
Liner aanwezig	nee
Rekbaarheid	25 %
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Dikte	0,17 mm
Weefselfijnheid	32 mesh
Minimale houdbaarheid	12 maand
Kleefkracht op staal	0,75 N/mm
Type plakband	eenzijdig
Opslagtemperatuur	20 °C
Productnaamattribuut	zilver
Producttype	Plakband