



**Weefselversterkt plakband, zwart, Breedte x lengte (mm x m): 48X50**



**Bestelgegevens**

Bestelnummer	083766 48X50
GTIN	4062406242213
Artikelklasse	02A

**Omschrijving**

**Uitvoering:**

Weefselband met hotmelt lijm voor eenvoudige plak- en reparatiewerkzaamheden. Dankzij PE-laminering ook waterafstotend. Toepasbaar bij een groot aantal afdek- en plakwerkzaamheden. Speciaal voor toepassingen met hoge eisen aan de scheurvastheid. Gemakkelijk af te wikkelen, af te scheuren en bovendien slijtvast.

Gebruiksduur binnen en buiten tot 2 weken.

**Advies:**

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Type plakband: eenzijdig

Lijm: Synthetisch rubber

Dikte: 0,17 mm

**Technische beschrijving**

Lijm	Synthetisch rubber
Rekbaarheid	25 %
Opslagtemperatuur	20 °C

Breedte	48 mm
Type plakband	eenzijdig
temperatuurbestendig tot	75 °C
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Fixeren
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Verpakken
Toepassing	Vastplakken
Trekvastheid	3,5 N/mm
Kleur	zwart
Liner aanwezig	nee
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Weefselfijnheid	32 mesh
Minimale houdbaarheid	12 maand
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Lengte	50 m
Dikte	0,17 mm
Dragermateriaal	Weefsel
Kleefkracht op staal	0,75 N/mm
Productnaamattribuut	zwart
Producttype	Plakband