

**Fijn crêpeplakband, set, naturel, Breedte x lengte (mm x m): 18X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083769 18X50
GTIN	4062406242268
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.

Licht crêpe afplakband, met goede kleefkracht voor kortdurend afplakwerk op gladde ondergronden binnen. Temperatuurbestendig tot 60°C.

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Lijm: Natuurrubber

Dikte: 0,14 mm

Aantal tapes: 12

Technische beschrijving

Minimale houdbaarheid	12 maand
temperatuurbestendig tot	60 °C
Trekvastheid	3 N/mm
Type plakband	eenzijdig

Toepassing	Bundelen
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Afplakken
Toepassing	Fixeren
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Opslagtemperatuur	20 °C
Dikte	0,14 mm
Kleefkracht op staal	0,32 N/mm
Liner aanwezig	nee
Lijm	Natuurrubber
Kleur	naturel
Breedte	18 mm
Dragermateriaal	Crêpe
Lengte	50 m
Aantal tapes	12
Rekbaarheid	10 %
Producttype	Plakband