



## Precisieplakband, set, Breedte x lengte (mm x m): 30X50



### Bestelgegevens

Bestelnummer	083772 30X50
GTIN	4062406242374
Artikelklasse	02A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.

Voor scherp geschilderde randen op gladde en licht ruwe ondergronden, UV-bestendig.

- **Dun standaardafplakband van speciaal papier (Washi) voor scherpe verfranden op gladde en licht ruwe ondergronden**
- **Goede hechting en scheurvastheid**
- **Gebruiksduur binnen maximaal 3 maanden en buiten maximaal 4 weken**

#### Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Lijm: Acrylaat

Dikte: 0,08 mm

Aantal tapes: 8

### Technische beschrijving

Lengte	50 m
Aantal tapes	8

Breedte	30 mm
Kleur	oranje
Kleefkracht op staal	0,11 N/mm
temperatuurbestendig tot	100 °C
Liner aanwezig	nee
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Type plakband	eenzijdig
Opslagtemperatuur	20 °C
Rekbaarheid	4 %
Dikte	0,08 mm
Minimale houdbaarheid	12 maand
Bijzonderheid	UV-bestendig
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Bijzonderheid	scherpe verfrand
Lijm	Acrylaat
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Fixeren
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Afplakken
Trekvastheid	3,8 N/mm
Producttype	Plakband