

**Precisieplakband, set, Breedte x lengte (mm x m): 18X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083772 18X50
GTIN	4062406242336
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals **repareren, beschermen, afplakken en verpakken.**

Voor scherp geschilderde randen op gladde en licht ruwe ondergronden, UV-bestendig.

- **Dun standaardafplakband van speciaal papier (Washi) voor scherpe verfranden op gladde en licht ruwe ondergronden.**
- **Goede hechting en scheurvastheid.**
- **Gebruiksduur binnen maximaal 3 maanden en buiten maximaal 4 weken.**

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Technische beschrijving

Aantal tapes	12
Dikte	0,08 mm
Lengte	50 m
Rekbaarheid	4 %

Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Kleefkracht op staal	0,11 N/mm
Trekvastheid	3,8 N/mm
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Fixeren
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Afplakken
Type plakband	eenzijdig
Lijm	Acrylaat
Bijzonderheid	UV-bestendig
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Bijzonderheid	scherpe verfrand
Opslagtemperatuur	20 °C
Kleur	oranje
Liner aanwezig	nee
Breedte	18 mm
temperatuurbestendig tot	100 °C
Minimale houdbaarheid	12 maand
Producttype	Plakband