

HOLEX**Weldonhouder vorm AD met koelkanaalboringen, SK 50 kort, Span-Ø D1: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300325 18
GTIN	4062406243135
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glaspargelgestraald. Balanceerkwaliteit G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Met koelkanaalboringen. Niet afsluitbaar.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	50 mm
Reservespanschroef nr. 309900	16
Afkoppellengte A-maat	63 mm
Span-Ø D ₁	18 mm
Opname	SK 50 kort
Norm	DIN 6359

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------