

**Garant****ER-monomoer mini voor HiRunER Mini-spantanghouder, Voor ER: 11M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309618 11M
GTIN	4062406243487
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slanke, symmetrische uitvoering.  
draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.

**T.b.v. :**

HiRunER-mini-spantanghouder.  
Precisie-ER-spantanghouders nr. 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

**Accessoires:**

ER-spansleutels nr. 309757; 309758.

**Opmerking:**

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Norm: DIN 6499 D

Totale lengte L: 19,1 mm

Buiten-Ø D: 16 mm

Schroefdraad: M20×1

Maximaal aanhaalmoment: 20 Nm

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	19,1 mm
Schroefdraad	M20×1

Buiten-Ø D	16 mm
Maximaal aanhaalmoment	20 Nm
Norm	DIN 6499 D
Producttype	Spanmoer

---

## Accessoires

HiRunER rolsleutel voor momentsleutels Type 11M	309758 11M
HiRunER rolsleutel Type 11M	309757 11M