

Garant**ER-monomoer mini voor HiRunER Mini-spantanghouder, Voor ER: 16M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309618 16M
GTIN	4062406243494
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke, symmetrische uitvoering.

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.

T.b.v. :

HiRunER-mini-spantanghouder.

Precisie-ER-spantanghouders nr. 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

Accessoires:

ER-spansleutels nr. 309757; 309758.

Opmerking:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Norm: DIN 6499 D

Totale lengte L: 21,6 mm

Buiten-Ø D: 24 mm

Schroefdraad: M24x0,75

Maximaal aanhaalmoment: 30 Nm

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	24 mm
Voor ER	16 mm

Totale lengte L	21,6 mm
Schroefdraad	M24×0,75
Maximaal aanhaalmoment	30 Nm
Norm	DIN 6499 D
Producttype	Spanmoer

Accessoires

Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
HiRunER rolsleutel Type 16M	309757 16M
HiRunER rolsleutel voor momentsleutels Type 16M	309758 16M