

Garant

Krimphouder, slank, lang 4°30', met koelkanaalboringen, HSK-A 63 A = 160, Span-Ø D1: 10mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	308337 10
GTIN	4062406243739
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- buitenafschuiving 4°30'.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboringen.

Toepassing:

- Op bijzonder moeilijk toegankelijke plaatsen.
- Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimpverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	18 mm
Buiten-Ø D	33 mm
Opname	HSK-A 63 A = 160

Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimhouder

Accessoires

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Onderbouwkast	354290
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3