

**Garant**

**Krimhouder slank, met koelkanaalboring, SK 40 A = 160, Span-Ø D1: 6mm**


**Bestelgegevens**

Bestelnummer	302336 6
GTIN	4062406243630
Artikelklasse	31A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!**
- **Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).**
- **Met koelkanaalboringen.**

**Toepassing:**

- **Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	30,9 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Opname	SK 40 A = 160

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder