

Garant**Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 100 A = 160, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306691 40
GTIN	4062406243791
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.**
- **Met balluff/RFID-chip-boring.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Met **koelkanaalboring.**

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief frees aantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	89 mm
Reserve-frees aantrekbout nr. 309860/309861	40
Freesdoornlengte L ₄	27 mm
Doorn-Ø d ₁	40 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Span-Ø D ₁	40 mm
Opname	HSK-A 100 A = 160
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 40	309890 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 40	309880 40