

**Garant**

**Krimphouder, slank, lang 4°30', met koelkanaalboringen, HSK-A 63 A = 160,  
Span-Ø D1: 8mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	308337 8
GTIN	4062406243722
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- buitenafschuining 4°30'.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboringen.

**Toepassing:**

- Op bijzonder moeilijk toegankelijke plaatsen.
- Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimpverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Buiten-Ø D	30 mm
Opname	HSK-A 63 A = 160

Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimhouder

## Accessoires

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Krimhouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Krimhouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Onderbouwkast	354290
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12