

Garant**Steekdraaihouder 45°, rechts, Schacht- / steekbreedte w: 20/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273762 20/2
GTIN	4062406243876
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Toepassing:**

Voor vrijdraaiprocessen direct op een schouder, om undercuts voor draad- en slijpwerkzaamheden te maken.

Opmerking:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (bij $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (bij $w = 2$).
- **Alleen gebruiken met volradius-steekdraaiplaat nr. 273735 – 273739.**
- **Geen genormaliseerde vrijsteek volgens DIN 509.**

Inwendige koeling: nee

Steekbreedte w: 2 mm

t_{\min} : 0,5 mm

min steekbreedte y: 0,35 mm

Functiebreedte L_4 : 23 mm

Koplengte L_1 : 33 mm

Totale lengte L: 125 mm

Technische beschrijving

Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Functiebreedte L_4	23 mm
Schachtgrootte	20 mm
Steekbreedte w	2 mm
Totale lengte L	125 mm

Koplenkte L ₁	33 mm
min steekbreedte y	0,35 mm
t _{min}	0,5 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Klemschroef	279903
Klemschroef Type 5	279815 5
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600