

**Garant**
**Steekdraaihouder 45°, rechts, Schacht- / steekbreedte w: 25/2**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	273762 25/2
GTIN	4062406243883
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**
**Toepassing:**

Voor vrijdraaiprocessen direct op een schouder, om undercuts voor draad- en slijpwerkzaamheden te maken.

**Opmerking:**

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (bij  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (bij  $w = 2$ ).
- **Alleen gebruiken met volradius-steekdraaiplaat nr. 273735 – 273739.**
- **Geen genormaliseerde vrijsteek volgens DIN 509.**

Inwendige koeling: nee

Steekbreedte w: 2 mm

$t_{\min}$ : 0,5 mm

min steekbreedte y: 0,35 mm

Functiebreedte  $L_4$ : 28 mm

Koplengte  $L_1$ : 33 mm

Totale lengte L: 150 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	150 mm
Steekbreedte w	2 mm
Functiebreedte $L_4$	28 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Koplengte $L_1$	33 mm

Schachtgrootte	25 mm
min steekbreedte y	0,35 mm
t <sub>min</sub>	0,5 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Klemschroef Type 5	279815 5
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Klemschroef	279903
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600