

Garant
Steekdraaihouder 45°, links, Schacht- / steekbreedte w: 25/2

Bestelgegevens

Bestelnummer	273763 25/2
GTIN	4062406243913
Artikelklasse	21W

Omschrijving
Toepassing:

Voor vrijdraaiprocessen direct op een schouder, om undercuts voor draad- en slijpwerkzaamheden te maken.

Opmerking:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (bij $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (bij $w = 2$).
- **Alleen gebruiken met volradius-steekdraaiplaat nr. 273735 – 273739.**
- **Geen genormaliseerde vrijsteek volgens DIN 509.**

Inwendige koeling: nee

Steekbreedte w: 2 mm

t_{\min} : 0,5 mm

min steekbreedte y: 0,35 mm

Functiebreedte L_4 : 28 mm

Koplengte L_1 : 33 mm

Totale lengte L: 150 mm

Technische beschrijving

Steekbreedte w	2 mm
Koplengte L_1	33 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	150 mm

Functiebreedte L ₄	28 mm
min steekbreedte y	0,35 mm
t _{min}	0,5 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Klemschroef Type 5	279815 5
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Klemschroef	279903
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600