



Led-hoofdlamp met accu, Type: 300



Bestelgegevens

Bestelnummer	081493 300
GTIN	4062406242480
Artikelklasse	02A

Omschrijving

Uitvoering:

Led-hoofdlamp met brede lichtkegel voor een optimale verlichting van het gehele werkgebied. Contactloos in-/uitschakelen dankzij een sensorsysteem met 2 lichtstanden.

Functie:

IP65: Bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
Totale breedte	47 mm
Totale lengte	78 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Lichtstroom stand 2	300 lm
Brandduur	6 h
IP-klasse	IP 65
Lichtstroom	100 lm
Gewicht	111 g

ATEX-zone	geen
Aantal inbegrepen accu's	1
Brandduur stand 2	2 h
Producttype	Hoofdlamp