

Garant**Draadreeskop, met schroefdraad, Ø D: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218110 15
GTIN	4062406245214
Artikelklasse	21R

Omschrijving**Toepassing:**

- **Voor grote en diepe schroefdraden.**
- **Voor cilindrische binnendraden; andere wisselplaten en houders op aanvraag.**
- **Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.**
- **Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse draad.**
- **Geringe snijdruk.**

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
Totale lengte L _{totaal}	20,2 mm
Werk-Ø D	14,75 mm
Plaatafmeting	11
Afkoppellengte L ₁	15 mm
Wisselplaatschroef	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Opnamedraad	M6
Kraag-Ø D ₁	10,6 mm
L ₂	5,2 mm
Aantal spaangroeven	1

Toepassing bij boringtype	Blind gat
Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat
Snijrichting	links en rechts
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX8	659922 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200