

Garant**Draadreeskop, met schroefdraad, Ø D: 36mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218110 36
GTIN	4062406245269
Artikelklasse	21R

Omschrijving**Toepassing:**

- **Voor grote en diepe schroefdraden.**
- **Voor cilindrische binnendraden; andere wisselplaten en houders op aanvraag.**
- **Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.**
- **Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse draad.**
- **Geringe snijdruk.**

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	32,95 mm
Werk-Ø D	36,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Afkoppellengte L_1	25 mm
Plaatafmeting	16
Wisselplaatschroef	279810 2 (TX10; 1,58 Nm)
Opnamedraad	M16
Kraag-Ø D_1	29 mm
L_2	7,95 mm
Aantal spaangroeven	3

Toepassing bij boringtype	Blind gat
Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat
Snijrichting	links en rechts
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX10	659922 TX10
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200