


Garant

**Draad-freeswisselplaat voor binnendraad 60°, HB7720, Oplpend met:
4,0-6,0mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218124 4,0-6,0
GTIN	4062406245344
Artikelklasse	21D

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatafmeting 16.

Toepassing:

Voor metrische binnendraad 60° volgens DIN / ISO R 262 (DIN13).

Technische beschrijving

Volprofiel	nee
Draadspeed	4 - 6 mm
Binnen-/buitentoepassing	Binnen
Coating	TiCN
Geschikt voor draad	M48x5; M64x6
Aantal snijkanten Z	1
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM

Flankhoek	60 graden
Plaatafmeting	16 mm
Voeding f_z in staal < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Voeding f_z in RVS < 900 N/mm ²	0,03 mm
Snijrichting	rechts en links
Producttype	Snij-inzetdeel voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	140 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	120 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	80 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	70 m/min	K
CuZn	geschikt	120 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		