


Garant**Freesplaat, HB7720, Gangen per inch: 6-4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218133 6-4
GTIN	4062406245405
Artikelklasse	21D

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatafmeting 16.

Toepassing:

Voor binnen- en buitendraad 55° volgens norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Technische beschrijving

Coating	TiCN
Gangen per inch	4 - 6
Binnen-/buitentoepassing	Buiten
Binnen-/buitentoepassing	Binnen
Draadspoed	4,233 mm
Geschikt voor draad	2 1/4-6; 2-4,5
Aantal snijkanten Z	1
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM

Flankhoek	55 graden
Plaatafmeting	16 mm
Voeding f_z in staal < 1100 N/mm ²	0,05 mm
Voeding f_z in RVS < 900 N/mm ²	0,03 mm
Snijrichting	rechts en links
Producttype	Snij-inzetdeel voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	140 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	120 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	80 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	70 m/min	K
CuZn	geschikt	120 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		